

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 0408/04mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260343 0408/04
GTIN	4062406066819
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	80 mm
Kakliuko plotis L <sub>4</sub>	4 mm
Laikiklio ISO kodas	A0408F SDUCR/L04
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 04T0.
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 26
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	15 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	3 mm
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Plokštelės dydis	4 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	7,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Naudingasis gylis T	1,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX5	674248 TX5
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500