



Kampinis gręžtuvas, Tipas: 720551



Užsakymo data

Užsakymo numeris	075120 720551
------------------	---------------

GTIN	4014586878843
------	---------------

Produktų klasė	03F
----------------	-----

Aprašymas

Modelis:

Fein kampinis gręžtuvas

- Reduktoriaus galvutės aukštis tik 96 mm kartu su griebtuvu, kampo dydis 17 mm.
- Įmontuotas jungiklis su dešinės / kairinės eigos perjungikliu patogiam valdymui.
- Gręžimo ašies kūginis tvirtinimas tiksliam galiniam mušimui.
- Kompaktiškas, skirtas darbui sunkiai prieinamose vietose.
- Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas jautriam gręžimui.

Privalumai:

Darbui sunkiai prieinamose vietose.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 specialiu gręžimo patronu su krumpliaratiniu žiedu 0,8 – 10 mm.

Pastaba:

Tinkamus spiralinius grąžtus rasite Nr. 114000.

Gamintojo pavadinimas: WBP10

Naudojama galia: 500 W

maksimalus sūkių skaičius: 0 - 1830 min⁻¹

Gręžimo patrono laikiklis: B10

Gręžimo patrono užspaudimo ribos: 0,8 - 10 mm

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 1-u greitis: 10 mm

Techninis aprašymas

Svoris	1,5 kg
maksimali vibracija pagal EN	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Gamintojo pavadinimas	WBP10
Gręžimo patrono užspaudimo ribos	0,8 - 10 mm
Gręžimo patrono laikiklis	B10
Naudojama galia	500 W
maksimalus sūkių skaičius	0 - 1830 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 1-u greitis	10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 1-u greitis	25 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinka medžiagoms	Plienas
Produkto rūšis	Gręžtuvas