

**Garant**

**Laikiklis su aušinimo kanalais užmaunamoms frezavimo galvutėms, PSC 63  
A = 65, įvorės Ø d1: 16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308547 16
GTIN	4045197703712
Produktų klasė	31C

**Aprašymas****Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

**Paskirtis:**

Užmaunamų frezavimo galvučių tvirtinimui.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Specialus raktas Nr. 309840, aušiklio vamzdelis Nr. 309860.

Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885; 309893.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	65 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16
Virbo Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Išorinis Ø D	38 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
Laikiklis	PSC 63 A = 65
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Aušinimo kanalo anga	užrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

---

## Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko $\varnothing 16$ mm	309840 16
---	-----------