

NT TOOL

Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas, BT 40, Ø D1: 20mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302861 20
GTIN	2050001771773
Produktų klasė	33K

Aprašymas**Modelis:**

- **Adatinis guolis mažina trintį.**
- **Su antikorozine danga.**
- **Nepraleidžia dulkių ir vandens.**
- **Perduodamas maksimalus sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.**
- **Spyruokliuojančios įvorės – lankstesnės užspaudimo ribos.**
- **Užspaudimo jėga iki 1000 Nm kai Ø 20, 4000 Nm kai Ø 32.**

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Vidinės įpjovos ašies kryptimi efektyviai neleidžia įrankiui išslysti.

Didelis radialinis standumas dėl tiksliai atkartoto tvirtinimo, priešingai negu lygus priglundimas, neleidžia įrankiui išlinkti, todėl apdirbimo procesas yra labai tikslus, o įrankiai ilgiau tarnauja. T formos grioveliai surenka alyvą ir tepalą, todėl užtikrinamas patikimesnis sukimo momento perdavimas.

Absoliučiai minkšta užveržimo veržlės eiga.

Privalumai:

- **Patvarūs įrankiai.**
- **Virpesius slopinančios savybės.**
- **Tvirta, nes sustiprinta veržlė.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui cangėse.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Kablinis raktas Nr. 628400.

Užtraukimo varžtai Nr. 308760–308795.

Užspaudimo įvorės Nr. 309575–309576.

Techninis aprašymas

tinkamas kablinis raktas Nr. 628400.	52/55
Užspaudimo $\varnothing D_1$	20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Išorinis spyruoklinės įvorės $\varnothing D$	52 mm
Laikiklis	BT 40
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas

Priedai

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 14 mm	309575 14
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 12 mm	309575 12
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 16 mm	309575 16

Kablinis raktassu nosele Išoriniam veržlių Ø 52/55 mm	628400 52/55
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309575 6
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309575 10
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309575 8
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40