



Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, radialinis, Tipas: GT22



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434777 GT22
GTIN	7630041112436
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

Universalaus naudojimo tikslusis linijinio matavimo liestukas.

- **Kūginis matavimo kaištis.**
- **Elektroninis matavimo signalų stiprintuvas užtikrina dar didesnę tikslumą.**
- **Koto Ø 8 mm, užspaudžiamas visas ilgis.**
- **Atsparus temperatūros svyravimams ir šoninėms jėgoms dėl rutulinių guolių.**
- **Puiki elektromagnetinė izoliacija.**

TESA linijinio matuoklio liestukai pasižymi itin geru atkartojamumu bei patvarumu.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Naudojamas universaliai visiems tiksliams matavimams, ypač tinka gamybos cechuose ir dirbtuvėse.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo antgaliai, spyruoklės matavimo jėgos reguliavimui.

Techninis aprašymas

Suderinamumas	TESA
Matavimo ribos (diapazonas)	±1 mm
Atsikartojimas	0,01 µm

Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške	0,63 N
Gamintojo pavadinimas	GT22
Nukrypimas nuo linijos (L = matavimo ilgis mm)	$0,2 + 3 \times L^3 \mu\text{m}$
Matavimo kaiščių iškėlimas	mechanin. / vakuum.
Liestuko kelias	4,3 mm
Apsauginis apvalkalas	Nitrilinės
IP apsaugos klasė	IP 65
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Antgaliai