

Atraminė taburetė, reguliuojamo aukščio pneumatinis amortizatorius



Užsakymo data

Užsakymo numeris	965631
GTIN	2050000981364
Produktų klasė	96B

Aprašymas

Modelis:

Vamzdinis rėmas iš plieninio vamzdžio, su neslystančiomis, alyvai atspariomis kojėlėmis. Sėdynės aukštis reguliuojamas svirtimi. **Sėdynė iš PU putos.** Sėdimosios dalies kryptį galima reguliuoti ir pakreipti į abi puses, su automatinio atsistatymo mechanizmu.

Sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas **pneumatinio amortizatoriumi.**

Standartas:

DIN 68877

Spalva:

Juoda spalva RAL 9005.

Kėdės keliamoji galia: 120 kg

Aukščio reguliavimo ribos: 645 - 825 mm

Sėdynės plotis: 320 mm

Sėdynės gylis: 220 mm

Sėdynės medžiagos spalva: juoda

Techninis aprašymas

Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Sėdynės plotis	320 mm

Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Norma	DIN 68877
Stovas	Kojos rėmas
Sėdynės gylis	220 mm
Kryžminės kojos medžiaga	Plienas
Sėdynės medžiaga	Poliuretano putos
Sėdynės posvyrio reguliavimas	taip
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Pagrindo plotis	650 mm
Pagrindo gylis	450 mm
Aukščio reguliavimo ribos	645 - 825 mm
Produkto rūšis	Meistro kėdė

Priedai

Sėdynė meistrų kėdei Tipas S	963901 S
------------------------------	----------