



Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas, BT 50, Ø D1: 32 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302862 32
GTIN	2050001771797
Produktų klasė	33K

Aprašymas

Modelis:

- **Adatinis guolis mažina trintį.**
- **Su antikorozine danga.**
- **Nepraleidžia dulkių ir vandens.**
- **Perduodamas maksimalus sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.**
- **Spyruokliuojančios įvorės – lankstesnės užspaudimo ribos.**
- **Užspaudimo jėga iki 1000 Nm kai Ø 20, 4000 Nm kai Ø 32.**

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Vidinės įpjovos ašies kryptimi efektyviai neleidžia įrankiui išslysti.

Didelis radialinis standumas dėl tiksliai atkartoto tvirtinimo, priešingai negu lygus prigludimas, neleidžia įrankiui išlinkti, todėl apdirbimo procesas yra labai tikslus, o įrankiai ilgiau tarnauja.

T formos grioveliai surenka alyvą ir tepalą, todėl užtikrinamas patikimesnis sukimo momento perdavimas.

Absoliučiai minkšta užveržimo veržlės eiga.

Privalumai:

- **Patvarūs įrankiai.**
- **Virpesius slopinančios savybės.**
- **Tvirta, nes sustiprinta veržlė.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui cangėse.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Kablinis raktas Nr. 628400.

Užtraukimo varžtai Nr. 308760–308795.

Užspaudimo įvorės Nr. 309575–309576.
 Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 105 mm
 Išorinis spyruoklinės įvorės Ø D: 73 mm
 tinkamas kabinis raktas Nr. 628400.: 68/75

Techninis aprašymas

tinkamas kabinis raktas Nr. 628400.	68/75
Užspaudimo Ø D ₁	32 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	105 mm
Išorinis spyruoklinės įvorės Ø D	73 mm
Laikiklis	BT 50
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas

Priedai

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309576 12
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
	309576 6

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308780 50

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309576 10

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 25 mm

309576 25

Kablinis raktas su nosele išoriniam veržlių Ø 68/75 mm

628400 68/75

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308790 50

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

309576 14

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

309576 16

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309576 8

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 20 mm

309576 20