

NT TOOL**Cangių įspraustinė su padidinta užspaudimo jėga, HSK-A 63, Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	305535 20
GTIN	2050001772046
Produktų klasė	33K

Aprašymas**Modelis:**

- Užveržimo veržlė su adatiniu guoliu užtikrina didelę užspaudimo jėgą.
- Su antikorozyne danga.
- Nepraleidžia dulkių ir vandens - hermetiškas.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Maksimalus perduodamas sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.
- Centruotas įrankio užspaudimas, optimalus radialinis mušimas.
- Vidinio aušinimo kanalas.
- Perduodamas sukimo momentas iki 1000 Nm.

Privalumai:

Patvarūs įrankiai. Virpesius slopinančios savybės. Ypatingo tvirtumo suteikia sustiprinta veržlė.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui cangėse.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, užspaudimo įvorės Nr. 309566 – 309570 arba Nr. 309575 – 309576.

Techninis aprašymas

Išorinis spyruoklinės įvorės Ø D	52 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	20 mm
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400.	52/55
Užspaudimo jėga iki	1000 Nm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 5 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas

Priedai

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 12 mm	309575 12
Kablinis raktas su nosele išoriniam veržlių $\varnothing 52/55$ mm	628400 52/55
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 6 mm	309575 6
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 16 mm	309575 16
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 8 mm	309575 8
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 14 mm	309575 14
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 10 mm	309575 10