

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 750mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 940003 750 |
| GTIN | 4062406067052 |
| Produktų klasė | 9GI |

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 20 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------|--------|
| Lentynų skaičius | 1 |
| Aukštis | 750 mm |

| | |
|---|--|
| Plotis | 500 mm |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg |
| ComfortClose | ne |
| Svoris | 28 kg |
| Spintos priekinė dalis | Varstomos durys su stiklu |
| Rankenos padėtis | viršuje |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Naud. aukštis | 595 mm |
| Gylis | 500 mm |
| Gylis G | 20 |
| Plotis G | 20 |
| medžiagos storis | 0,9 mm |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1000 kg |
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta |
| Produkto rūšis | Lentynų spinta |

Priedai

| | |
|---|--------------|
| Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 20X20 | 951985 20X20 |
| Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F | 940559 F |
| Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20 | 940550 20 |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 20G Stalčių aukštis 100 mm | 940640 100 |
| | 940640 200 |

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 200 mm

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 300 mm

940640 300

Plokštė iš bambuko Matmenys G 20X20

951980 20X20

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 125 mm

940640 125

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940560 20

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 150 mm

940640 150

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis
durimis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm

940501 750/800

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 75 mm

940640 75

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940552 20