

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 750mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940001 750
GTIN	4062406066697
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 20 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Lentynų skaičius	1
Aukštis	750 mm

Rankenos padėtis	viršuje
Svoris	28 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Gylis	500 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
ComfortClose	ne
Naud. aukštis	595 mm
Plotis	500 mm
Gylis G	20
Plotis G	20
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 100 mm	940640 100
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940550 20
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940501 750/800
	940640 200

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 200 mm

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 125 mm

940640 125

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940560 20

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 75 mm

940640 75

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F

940559 F

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 150 mm

940640 150

Plokštė iš bambuko Matmenys G 20X20

951980 20X20

Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 20X20

951985 20X20

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 300 mm

940640 300

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940552 20