

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 900mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940001 900
GTIN	4062406067014
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 20 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Gylis	500 mm
Naud. aukštis	745 mm

Rankenos padėtis	viršuje
ComfortClose	ne
Plotis	500 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Aukštis	900 mm
Lentynų skaičius	1
Svoris	32 kg
Gylis G	20
Plotis G	20
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940550 20
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940560 20
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 75 mm	940640 75
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
	940640 100

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G  
Stalčių aukštis 100 mm

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G  
Stalčių aukštis 200 mm

940640 200

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis  
durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm

940501 900/1000

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F

940559 F

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940552 20

Plokštė iš bambuko Matmenys G 20X20

951980 20X20

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G  
Stalčių aukštis 125 mm

940640 125

Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 20X20

951985 20X20

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G  
Stalčių aukštis 300 mm

940640 300

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G  
Stalčių aukštis 150 mm

940640 150