

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 800mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 940001 800 |
| GTIN | 4062406066703 |
| Produktų klasė | 9GI |

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 20 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------|
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Svoris | 32 kg |

| | |
|---|--|
| Lentynų skaičius | 1 |
| Aukštis | 800 mm |
| ComfortClose | ne |
| Spintos priekinė dalis | Varstomos durys iš ištisinio lakšto |
| Rankenos padėtis | viršuje |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg |
| Gylis | 500 mm |
| Plotis | 500 mm |
| Naud. aukštis | 645 mm |
| Gylis G | 20 |
| Plotis G | 20 |
| medžiagos storis | 0,9 mm |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1000 kg |
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta |
| Produkto rūšis | Lentynų spinta |

Priedai

| | |
|--|--------------|
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 150 mm | 940640 150 |
| Plokštė iš bambuko Matmenys G 20X20 | 951980 20X20 |
| Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20 | 940560 20 |
| Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F | 940559 F |
| | 940640 300 |

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 300 mm

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940550 20

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 200 mm

940640 200

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 75 mm

940640 75

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 100 mm

940640 100

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940552 20

Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 20X20

951985 20X20

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis
durimis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm

940501 750/800

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 125 mm

940640 125