

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 1250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940003 1250
GTIN	4062406067090
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 20 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Rankenos padėtis	viršuje
Naud. aukštis	1095 mm

Lentynų skaičius	2
Svoris	42 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
ComfortClose	ne
Aukštis	1250 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Gylis	500 mm
Plotis	500 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Plotis G	20
Gylis G	20
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Plokštė iš bambuko Matmenys G 20X20	951980 20X20
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 300 mm	940640 300
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 1250 mm	940501 1250
	940640 75

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G  
Stalčių aukštis 75 mm

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G  
Stalčių aukštis 150 mm

940640 150

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940550 20

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940560 20

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G  
Stalčių aukštis 125 mm

940640 125

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G  
Stalčių aukštis 100 mm

940640 100

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F

940559 F

Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 20X20

951985 20X20

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940552 20

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G  
Stalčių aukštis 200 mm

940640 200