

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940003 1000
GTIN	4062406067083
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 20 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg

Naud. aukštis	845 mm
ComfortClose	ne
Gylis	500 mm
Lentynų skaičius	2
Rankenos padėtis	viršuje
Plotis	500 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	1000 mm
Svoris	36 kg
Gylis G	20
Plotis G	20
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 100 mm	940640 100
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 75 mm	940640 75
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 20X20	951985 20X20
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm	940501 900/1000

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 150 mm	940640 150
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 300 mm	940640 300
Plokštė iš bambuko Matmenys G 20X20	951980 20X20
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 200 mm	940640 200
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 125 mm	940640 125
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940560 20
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940550 20
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940552 20