

Garant GRIDLINE

**Uždedama spintelė varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940011 500
GTIN	4062406067113
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 20 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengta milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Naud. aukštis	345 mm

Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Plotis	500 mm
Gylis	500 mm
Svoris	20 kg
Rankenos padėtis	apačioje
Lentynų skaičius	1
ComfortClose	ne
Aukštis	500 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis G	20
Plotis G	20
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 150 mm	940640 150
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940552 20
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 100 mm	940640 100
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940550 20
	940640 125

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G  
Stalčių aukštis 125 mm

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G  
Stalčių aukštis 200 mm

940640 200

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G  
Stalčių aukštis 300 mm

940640 300

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940560 20

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G  
Stalčių aukštis 75 mm

940640 75

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F

940559 F