

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 900mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940003 900
GTIN	4062406067076
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 20 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Plotis	500 mm
Svoris	32 kg

ComfortClose	ne
Rankenos padėtis	viršuje
Gylis	500 mm
Lentynų skaičius	1
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Aukštis	900 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Naud. aukštis	745 mm
Plotis G	20
Gylis G	20
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 20G Stalčių aukštis 300 mm	940640 300
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 20X20	951985 20X20
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940560 20
	940640 150

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 150 mm

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 75 mm

940640 75

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis
durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm

940501 900/1000

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940552 20

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 125 mm

940640 125

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 200 mm

940640 200

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F

940559 F

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940550 20

Plokštė iš bambuko Matmenys G 20X20

951980 20X20

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 100 mm

940640 100