

Garant GRIDLINE

Uždedama spintelė stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 750mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940013 750
GTIN	4062406067151
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 20 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Plotis	500 mm
Naud. aukštis	595 mm

Lentynų skaičius	1
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
ComfortClose	ne
Svoris	28 kg
Rankenos padėtis	apačioje
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	750 mm
Gylis	500 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Gylis G	20
Plotis G	20
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstruktijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 150 mm	940640 150
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940501 750/800
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
	940640 75

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 75 mm

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940550 20

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 100 mm

940640 100

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 200 mm

940640 200

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 125 mm

940640 125

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940552 20

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940560 20