

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stalčiumi ir varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, 16×16G,
Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

940021 1000

GTIN

4062406067205

Produktų klasė

9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 20×20G, su stalčiais 16×16G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir stalčiumi.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Aukštis	1000 mm
Lentynų skaičius	2
Svoris	46 kg
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Naud. aukštis	845 mm
Gylis	500 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Stalčių skaičius	1
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plotis	500 mm
Rankenos padėtis	viršuje
ComfortClose	ne
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčiaus naudingasis plotis	400 mm
Stalčių naudingasis gylis G	16
Stalčių naudingasis plotis G	16
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Plotis G	20
Gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	16×16
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	16×16G

Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Plokštė iš bambuko Matmenys G 20X20	951980 20X20
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm	940501 900/1000
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940550 20
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 100 mm	940640 100
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 75 mm	940640 75
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 16X16	951885 16X16
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 16X16	951910 16X16
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940552 20
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 20X20	951985 20X20
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940560 20
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 125 mm	940640 125