

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 800mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940041 800
GTIN	4062406067342
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 30×20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg

Aukštis	800 mm
ComfortClose	ne
Rankenos padėtis	viršuje
Plotis	750 mm
Svoris	39 kg
Naud. aukštis	645 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Gylis	500 mm
Lentynų skaičius	1
Gylis G	20
Plotis G	30
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 30X20	951985 30X20
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940510 750/800
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11

Plokštė iš bambuko Matmenys G 30X20	951980 30X20
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 30	958146 30
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940501 750/800
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30