

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 900mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 940041 900 |
| GTIN | 4062406067359 |
| Produktų klasė | 9GI |

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 30×20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------------------------------|
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg |
| Spintos priekinė dalis | Varstomos durys iš ištisinio lakšto |

| | |
|---|--|
| Plotis | 750 mm |
| Rankenos padėtis | viršuje |
| Gylis | 500 mm |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Naud. aukštis | 745 mm |
| Aukštis | 900 mm |
| Svoris | 42 kg |
| ComfortClose | ne |
| Lentynų skaičius | 1 |
| Plotis G | 30 |
| Gylis G | 20 |
| medžiagos storis | 0,9 mm |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1000 kg |
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta |
| Produkto rūšis | Lentynų spinta |

Priedai

| | |
|---|-----------------|
| Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30 | 940550 30 |
| Plokštė iš bambuko Matmenys G 30X20 | 951980 30X20 |
| Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F | 940559 F |
| Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30 | 940552 30 |

| | |
|---|--------------|
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11 | 914226 GP11 |
| Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 900 mm | 940510 900 |
| Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 30X20 | 951985 30X20 |
| Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30 | 940560 30 |
| Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30 | 940590 30 |
| Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 30 | 958146 30 |