

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 800mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940043 800
GTIN	4062406067410
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 30×20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
Aukštis	800 mm

Naud. aukštis	645 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Svoris	39 kg
ComfortClose	ne
Plotis	750 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Lentynų skaičius	1
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Gylis G	20
Plotis G	30
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 30	958146 30
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
	940501 750/800

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm

Plokštė iš bambuko Matmenys G 30X20	951980 30X20
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940510 750/800
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 30X20	951985 30X20