

Garant GRIDLINE

Uždedama spintelė su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940051 1000
GTIN	4062406067496
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 30×20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
---	--------

Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Svoris	48 kg
Lentynų skaičius	2
Rankenos padėtis	apačioje
Plotis	750 mm
Gylis	500 mm
ComfortClose	ne
Naud. aukštis	845 mm
Aukštis	1000 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis G	20
Plotis G	30
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm	940501 900/1000
Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms
suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis
1000/1250 mm

940510 1000/1250

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940552 30

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940550 30

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940560 30