

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stalčiumi ir varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, 26×16G,
Aukštis: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940061 750
GTIN	4062406067533
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 30×20G, su stalčiais 26×16G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Lentynų skaičius	1
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
ComfortClose	ne
Aukštis	750 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių skaičius	1
Gylis	500 mm
Svoris	43 kg
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Plotis	750 mm
Naud. aukštis	595 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Gylis G	20
Stalčių naudingasis plotis G	26
Stalčių naudingasis gylis G	16
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Plotis G	30
Stalčių naudingasis gylis G	26×16
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×16G

Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940641 200
Plokštė iš bambuko Matmenys G 30X20	951980 30X20
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 26X16	951830 26X16
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940641 100
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 26X16	951910 26X16
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940641 150
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940510 750/800
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 30X20	951985 30X20
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940641 125
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940641 75
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 30	958146 30
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 26X16	951885 26X16
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
	950180 75

Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema
Stalčiaus keliamoji galia 75 kg

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940560 30

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis
durimis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm

940501 750/800

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G
Stalčių aukštis 300 mm

940641 300