

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stalčiumi ir stiklinėmis varstomomis durimis, 26×16G,
Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

940063 2000

GTIN

4062406067663

Produktų klasė

9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 30×20G, su stalčiais 26×16G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
ComfortClose	ne
Plotis	750 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Gylis	500 mm
Aukštis	2000 mm
Rankenos padėtis	viduryje
Lentynų skaičius	3
Svoris	96 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Naud. aukštis	1845 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių skaičius	3
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Plotis G	30
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčių naudingasis plotis G	26
Stalčių naudingasis gylis G	16
Gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	26×16
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×16G

Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940641 100
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 30	958146 30
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 26X16	951830 26X16
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940641 150
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940501 2000
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	940641 300
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940510 2000
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940641 125
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 26X16	951885 26X16
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 26X16	951910 26X16

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G
Stalčių aukštis 75 mm

940641 75

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G
Stalčių aukštis 200 mm

940641 200