

Garant GRIDLINE

**Uždedama spintelė su stalčiumi ir stiklinėmis varstomomis durimis, 26×16G,
Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

940073 1000

GTIN

4062406067700

Produktų klasė

9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 30×20G, su stalčiais 26×16G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Plotis	750 mm
ComfortClose	ne
Aukštis	1000 mm
Naud. aukštis	845 mm
Lentynų skaičius	2
Stalčių skaičius	1
Gylis	500 mm
Svoris	53 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Rankenos padėtis	apačioje
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Gylis G	20
Plotis G	30
Stalčių naudingasis gylis G	16
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčių naudingasis plotis G	26
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×16
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×16G

Spinta Konstruktijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Kilimėlis stalčiams Matmenys G 26X16	951830 26X16
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940641 100
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940641 150
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 26X16	951910 26X16
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 26X16	951885 26X16
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940641 125
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm	940501 900/1000
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940641 200
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940641 75
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	940641 300
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
	940510 1000/1250

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms
suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis
1000/1250 mm
