

Garant GRIDLINE

**Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G,  
26x24G, Stalčių aukštis: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942570 200
GTIN	4062406067779
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčiai montuojami į GridLine dideles ir sunkias spintas su **varstomomis durimis**. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

**Tinka:**

Spintos Nr. 941001 – 941033, Nr. 942301 – 942323, Nr. 942701 – 942723, Nr. 942802 – 942824.

**Spalva:**

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, **dažyta miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Dyd. 30 ir dyd. 40 tinka spintoms, kurių plotis 60G ir 80G, nes jose yra 2 skyriai. Stalčiai netinka spintoms stumdomomis durimis.

**Techninis aprašymas**

Svoris	11 kg
Naud. aukštis	175 mm
Naudingasis gylis G	24
Naudingasis plotis G	26
Naudingas plotis	650 mm

Naudingasis gylis	600 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×24G
Produkto rūšis	Stalčius

## Priedai

Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 26X24	951910 26X24
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 26X24	951885 26X24
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 26X24	951830 26X24