


Garant GRIDLINE

**Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 30G,
26x24G, Stalčių aukštis: 100mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 942570 100 |
| GTIN | 4062406067748 |
| Produktų klasė | 9GI |

Aprašymas**Modelis:**

Stalčiai montuojami į GridLine dideles ir sunkias spintas su **varstomomis durimis**. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

Tinka:

Spintos Nr. 941001 – 941033, Nr. 942301 – 942323, Nr. 942701 – 942723, Nr. 942802 – 942824.

Spalva:

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, **dažyta miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Dyd. 30 ir dyd. 40 tinka spintoms, kurių plotis 60G ir 80G, nes jose yra 2 skyriai. Stalčiai netinka spintoms stumdomomis durimis.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------|--------|
| Svoris | 7 kg |
| Naud. aukštis | 75 mm |
| Naudingasis plotis G | 26 |
| Naudingasis gylis G | 24 |
| Naudingas plotis | 650 mm |

| | |
|--|--|
| Naudingasis gylis | 600 mm |
| medžiagos storis | 0,9 mm |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 26×24G |
| Produkto rūšis | Stalčius |

Priedai

| | |
|---|--------------|
| Kilimėlis stalčiams Matmenys G 26X24 | 951830 26X24 |
| Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 26X24 | 951910 26X24 |
| Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 26X24 | 951885 26X24 |