


Garant GRIDLINE

**Stalčiai didelėms/sunkioms spintoms su varstomomis durimis Plotis 40G,
36x24G, Stalčių aukštis: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942573 200
GTIN	4062406067847
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Stalčiai montuojami į GridLine dideles ir sunkias spintas su **varstomomis durimis**.
Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

Tinka:

Spintos Nr. 941001 – 941033, Nr. 942301 – 942323, Nr. 942701 – 942723, Nr. 942802 – 942824.

Spalva:

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, **dažyta miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Dyd. 30 ir dyd. 40 tinka spintoms, kurių plotis 60G ir 80G, nes jose yra 2 skyriai.
Stalčiai netinka spintoms stumdomomis durimis.

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	175 mm
Svoris	11 kg
Naudingasis gylis G	24
Naudingasis plotis G	36
Naudingas plotis	900 mm

Naudingasis gylis	600 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

Kilimėlis stalčiams Matmenys G 36X24	951830 36X24
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 36X24	951885 36X24
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 36X24	951910 36X24