

**Garant****Diskinė freza su stebule Plotis ap = 6 mm, Ø D: 125Lmm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 218564 125L   |
| GTIN             | 4045197707505 |
| Produktų klasė   | 210           |

**Aprašymas****Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

**Paskirtis:**

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

**Atsarginė dalis:**

Nr. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd.**

**IP15 .**

Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

**Techninis aprašymas**

|   |        |
|---|--------|
| Iškyšos Ø d <sub>1</sub>                  | 59 mm  |
| efektyvus dantų skaičius Z <sub>eff</sub> | 6      |
| Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>         | 125 mm |
| Bendras ilgis L <sub>viso</sub>           | 50 mm  |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$ | 29,7 mm               |
| Tinkamos keičiamos plokštelės                 | SNHX                  |
| Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$            | 32 mm                 |
| Keičiamų plokštelių kiekis                    | 12                    |
| Koto tipas                                    | su kiauryme           |
| Vidinis aušinimas                             | ne                    |
| Įrankių keitimas                              | PowerCard             |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | SN.. 1203             |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys           | 219950 (IP15; 2,2 Nm) |
| Produkto rūšis                                | Diskinė freza         |

## Priedai

|   |             |
|---|-------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.                                       | 219950      |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP | 674252 15IP |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm            | 211750 2,2  |