

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 800mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940081 800
GTIN	4062406068011
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 40 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu.**

Durys antracito spalvos RAL 7016 **dengtos miltelinu būdu.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Rankenos padėtis	viršuje
Naud. aukštis	645 mm
ComfortClose	ne

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	500 mm
Aukštis	800 mm
Plotis	1000 mm
Lentynų skaičius	1
Svoris	46 kg
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Gylis G	20
Plotis G	40
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940511 750/800
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940501 750/800

Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 40	958146 40
Plokštė iš bambuko Matmenys G 40X20	951980 40X20
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 40X20	951985 40X20
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40