

**Garant****VHM plėtimo galvutė HPC H7, INOX Aklinoji kiaurymė, TiAlN, Nominalus Ø D: 19mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 239735 19     |
| GTIN             | 4045197707611 |
| Produktų klasė   | 23A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Keičiamos plėtimo galvutės **kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti**. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.

**Surinktos sistemos eiga  $\leq 5 \mu\text{m}$  (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).**

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliu.

**Paskirtis:**

**Aklinosioms kiaurymėms.**

HPC/HSC plėtimui.

**Pastaba:**

**Bendras naudojamas ilgis** =  $L_1$  (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + I (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).

Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.

Kiti dydžiai – pagal paklausimą.

Laikiklio dydis: 12 mm

Pjovimo briaunos ilgis  $l_1$ : 14 mm

Galvutės ilgis I: 26 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 8

Pastūma f INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,35 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

|  |              |
|--|--------------|
| Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,35 mm/aps, |
|--|--------------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z             | 8                        |
| Nominalus $\varnothing$ D              | 19 mm                    |
| Laikiklio dydis                        | 12 mm                    |
| Galvutės ilgis l                       | 26 mm                    |
| Pjovimo briaunos ilgis $l_1$           | 14 mm                    |
| Rakto dydis                            | 10 mm                    |
| Serija                                 | TopCut                   |
| Danga                                  | TiAlN                    |
| Ašmenys                                | VHM                      |
| Norma                                  | Gamykliniai standartai   |
| Gręžimo tolerancija                    | H7                       |
| Naudojama, kai gręžimo tipas           | Aklinosioms kiaurymėms   |
| Pjovimo technika                       | HPC                      |
| Vidinis aušinimas                      | taip                     |
| Pusiau standartinis tinkamas laikiklis | taip                     |
| Produkto rūšis                         | Pjovimo galvutė plėtimui |

### Vartotojo duomenys

|                             | Paskirtis | $V_c$    | ISO kodas |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 30 m/min | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup> | tinka     | 25 m/min | M         |
| Alyva                       | tinka     |          |           |
| drėgnas, maks.              | tinka     |          |           |