

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940081 1250
GTIN	4062406068042
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 40 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu.**

Durys antracito spalvos RAL 7016 **dengtos miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)

100 kg

Gylis	500 mm
Lentynų skaičius	2
ComfortClose	ne
Naud. aukštis	1095 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	1000 mm
Svoris	65 kg
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Rankenos padėtis	viršuje
Aukštis	1250 mm
Gylis G	20
Plotis G	40
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Plokštė iš bambuko Matmenys G 40X20	951980 40X20
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 1250 mm	940501 1250
	940511 1000/1250

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms  
suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis  
1000/1250 mm

Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G, Aukštis 150 mm  
Korpuso plotis G 40

958146 40

Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940590 40

Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 40X20

951985 40X20

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940550 40

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940560 40

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940552 40

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F

940559 F