

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940083 2000
GTIN	4062406068134
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 40 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas milteliniu būdu.**

Durys antracito spalvos RAL 7016 **dengtos milteliniu būdu.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	2000 mm

Svoris	102 kg
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
ComfortClose	ne
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Naud. aukštis	1845 mm
Plotis	1000 mm
Rankenos padėtis	viduryje
Gylis	500 mm
Lentynų skaičius	5
Gylis G	20
Plotis G	40
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940501 2000
	940511 2000

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms
suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis
2000 mm

Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 40	958146 40
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40