

Garant GRIDLINE

**Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 20G, 16×16G, Stalčių aukštis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940640 300
GTIN	4062406068233
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Stačiai GridLine spintoms. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

**Tinka:**

Spintos Nr. 940001 – 940103, Nr. 940111 – 940113, Nr. 940801 – 940843.

**Spalva:**

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, **dažyta miltelinio būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Netinka spintai su stumdomomis durimis.

**Techninis aprašymas**

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Svoris	22 kg
Naudingasis plotis G	16
Naud. aukštis	275 mm
Naudingasis gylis G	16
Paskirtis	Lentynų spinta
Naudingas plotis	400 mm

Naudingasis gylis	400 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	0,9 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	16×16G
Produkto rūšis	Stalčius

## Priedai

Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 16X16	951885 16X16
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 16X16	951910 16X16