

Garant GRIDLINE

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 30G, 26×16G, Stalčių aukštis: 75mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 940641 75 |
| GTIN | 4062406068257 |
| Produktų klasė | 9GI |

Aprašymas**Modelis:**

Stačiai GridLine spintoms. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

Tinka:

Spintos Nr. 940001 – 940103, Nr. 940111 – 940113, Nr. 940801 – 940843.

Spalva:

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, **dažyta miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Netinka spintai su stumdomomis durimis.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------|
| Naud. aukštis | 50 mm |
| Naudingasis plotis G | 26 |
| Svoris | 9 kg |
| Naudingasis gylis G | 16 |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Paskirtis | Lentynų spinta |
| Naudingas plotis | 650 mm |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Naudingasis gylis | 400 mm |
| su atskirų stalčių fiksatoriumi | ne |
| medžiagos storis | 0,9 mm |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 26×16G |
| Produkto rūšis | Stalčius |

Priedai

| | |
|--|--------------|
| Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 26X16 | 951910 26X16 |
| Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg | 950180 75 |
| Kilimėlis stalčiams Matmenys G 26X16 | 951830 26X16 |
| Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 26X16 | 951885 26X16 |