

Garant GRIDLINE

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 30G, 26×16G, Stalčių aukštis: 100mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940641 100
GTIN	4062406068264
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Stačiai GridLine spintoms. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

Tinka:

Spintos Nr. 940001 – 940103, Nr. 940111 – 940113, Nr. 940801 – 940843.

Spalva:

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, **dažyta miltelinio būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Netinka spintai su stumdomomis durimis.

Techninis aprašymas

Naudingasis plotis G	26
Naud. aukštis	75 mm
Naudingasis gylis G	16
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Svoris	11 kg
Paskirtis	Lentynų spinta
Naudingas plotis	650 mm

Naudingasis gylis	400 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	0,9 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×16G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams, 5 vnt. Matmenys G 26X16	951885 26X16
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 26X16	951830 26X16
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 26X16	951910 26X16