


Garant GRIDLINE

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 40G, 36×16G, Stalčių aukštis: 200mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940642 200
GTIN	4062406068363
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Stalčiai GridLine spintoms. Alumino rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

Tinka:

Spintos Nr. 940001 – 940103, Nr. 940111 – 940113, Nr. 940801 – 940843.

Spalva:

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, **dažyta miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Netinka spintai su stumdomomis durimis.

Techninis aprašymas

Naudingasis plotis G	36
Naudingasis gylis G	16
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Svoris	19 kg
Naud. aukštis	175 mm
Paskirtis	Lentynų spinta
Naudingas plotis	900 mm
Naudingasis gylis	400 mm

su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	0,9 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×16G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

Kilimėlis stalčiams Matmenys G 36X16	951830 36X16
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 36X16	951910 36X16
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 36X16	951885 36X16