


Garant GRIDLINE

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 40G, 36×16G, Stalčių aukštis: 125mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940642 125
GTIN	4062406068349
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Stalčiai GridLine spintoms. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Inovatyvus stalčių konceptas optimaliam suderinimui su skirtukais.

Tinka:

Spintos Nr. 940001 – 940103, Nr. 940111 – 940113, Nr. 940801 – 940843.

Spalva:

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, **dažyta miltelinio būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Netinka spintai su stumdomomis durimis.

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	100 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Naudingasis gylis G	16
Svoris	14 kg
Naudingasis plotis G	36
Paskirtis	Lentynų spinta
Naudingasis gylis	400 mm
Naudingas plotis	900 mm

su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	0,9 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×16G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

Kilimėlis stalčiams Matmenys G 36X16	951830 36X16
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 36X16	951885 36X16
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 36X16	951910 36X16