


Garant GRIDLINE

Tvirtinimo lenta skardinėms durims, Tipas: L**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940705 L
GTIN	4062406068455
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Iš plieno skardos kabliams ir dėžutėms sukabinti. Tvirtinimo lentos prisukamos prie varstomų durų vidinės pusės naudojant pridėtus varžtus. **Skirta tik spintoms su skardinėmis varstomomis durimis, kurių plotis 750 mm ir aukštis 1000 mm.** Ant 2000 mm dydžio spintų vienu durų galima pakabinti po 2 lentas. kiekvienų durų keliamoji galia: 10 kg Su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm perforuotų sienelių priedams sukabinti (9 grupė).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

- **Dėžučių ir smarkiai išsikišančių įrankių negalima kabinti lentynos aukštyje.**
- **Tinka tik GridLine spintoms su varstomomis durimis.**

Techninis aprašymas

Aukštis	800 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Plotis	250 mm
Storis	28 mm

medžiagos storis	0,9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Perforuota sienelė