

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su roletais, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940849 1000
GTIN	4062406068493
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Nejrengta spinta 40 × 20G. Tinkami stalčiai: 36×14G (prašome užsakyti atskirai)
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais**.
Roletai iš anoduoto aliuminio profilių pagal spalvą nekonfigūruojami.

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

ComfortClose	ne
Plotis	1000 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Spintos priekinė dalis	Roletai

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	500 mm
Gylis G	20
Aukštis	1000 mm
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Naud. aukštis	845 mm
Plotis G	40
Svoris	49 kg
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40