

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su Roletai, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940089 1000
GTIN	4062406068479
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 40 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu.**

Roletai iš anoduoto aliuminio profilių pagal spalvą nekonfigūruojami.

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 ir 95 grupėje.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Spintos priekinė dalis	Roletai
Aukštis	1000 mm

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Naud. aukštis	845 mm
Lentynų skaičius	2
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Plotis	1000 mm
Svoris	56 kg
Gylis	500 mm
Rankenos padėtis	apačioje
ComfortClose	ne
Plotis G	40
Gylis G	20
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Plokštė iš bambuko Matmenys G 40X20	951980 40X20
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	940652 125
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	940652 75
	940652 200

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm

Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 40X20	951985 40X20
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Stumiama rankena drabužių spintoms be apyraktės	914221
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	940652 300
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	940652 150
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	940652 100
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40