

Garant

Tiesus gilintuvas 180°, Weldon kotas, Gilinimo Ø D: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	217160 10
GTIN	4045197707345
Produktų klasė	210

Aprašymas

Standartas:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Pastaba:

Rekomenduojamų keičiamų plokštelių kampo spindulys 0,4 mm. Naudojant plokšteles su skirtingais kampo spinduliais, matmuo Ø d_{min} (žr. lentelę) nepasiekiamas! GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	15 mm
cilindr. galvučių DIN varžtams	M5
Keičiamų plokštelių varžtas	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Koto Ø D_s h6	12 mm
Gilinimo Ø D	10 mm
Mažiausias Ø d_{min}	4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Tinkamos keičiamos plokštelės	260142
Bendras ilgis L_{viso}	85 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard

Gilavimo kampas	180 laipsniai
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	219795 1
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2