


Garant GRIDLINE

Perforuota sienelė, vienas, tinka, kai vertikalios spintos aukštis: 1000 mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	942015 1000
GTIN	4062406068516
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Perforuota sienelė su 9×9 mm kiaurymėmis, išsidėsčiusiomis kas 37 mm. Kabinti iš vienos pusės kablius ir laikiklius bei perforuotų sienelių priedus, juos rasite 95-me skyriuje. Naudingasis dydis kabliams, montuojamiems į 942002 250 mm / 40 mm, pasirinktinai į 135 mm / 135 mm. Montuojant į Nr. 942004 75 mm / 40 mm, negalima montuoti viduryje.

Tinka:

Visiškai užpildo spintos Nr. 958610 vieną ištraukiamą elementą.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 667,5 mm

Plotis: 627 mm

Svoris: 6 kg

Techninis aprašymas

tinka, kai vertikalios spintos aukštis	1000 mm
Plotis	627 mm

Aukštis	667,5 mm
Svoris	6 kg
medžiagos storis	1,2 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Perforuota sienelė vertikaliai spintai