


**Garant****Spinta su lentynomis be durų, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	944009 1000
GTIN	4062406068530
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Galima kabinti lentynas kas 25 mm.  
Sukomplektuota spinta su lentynomis 30×11G.

**Komplektacija:**

Daiktadėžių skaičius: 12 × Nr. 963321 dyd. SB6; 12 × Nr. 963321 dyd. SB5; 12 × Nr. 963321 dyd. SB4

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis ir atviromis dėžutėmis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

- **Atskiras dėžutes be priekinės sienelės žr. Nr. 963321.**
- **Tinkamas lentynas žr. Nr. 944061, 944065.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Naud. aukštis	845 mm
---------------	--------

Aukštis	1000 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	80 kg
Plotis	750 mm
Lentynų skaičius	4
Svoris	47 kg
Spintos priekinė dalis	atblokuota
Gylis	275 mm
Plotis G	30
Gylis G	11
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	500 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Spinta su lentynomis

## Priedai

Lentynos stelažams, gylis 11 G Kai spintos plotis G 30	944061 30
Pakopinės lentynos stelažams, gylis 11 G Kai spintos plotis G 30	944065 30
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F