

Garant**Kartotekinė spinta be durų, Permatomų dėžučių skaičius: 69****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

944119 69

GTIN

4062406068561

Produktų klasė

9GI

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuota spinta 30 × 11G.

Permatomos dėžutės iš skaidraus **ABS plastiko**, kad laikomi daiktai neapdulkėtų. Laikomi daiktai išimami permatomą dėžutę pavertus į priekį. Montavimo tikslais dėžutes galima išimti ir sudėti vieną į kitą.

Komplektacija:

permatomų dėžučių skaičius (B×T×H): 27 vnt. 50×42×46 mm 12 vnt. 80×63×70 mm 10 vnt. 100×97×109 mm 20 vnt. 128×128×133 mm

Tiekimo sudėtis:

Spinta su permatomomis dėžutėmis.

Spalva:Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.****Pastaba:**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis

275 mm

Plotis	750 mm
Svoris	72 kg
Aukštis	2000 mm
Gylis G	11
Plotis G	30
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	500 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kartotekinė spinta