

**Garant****Kartotekinė spinta be durų, Permatomų dėžučių skaičius: 45****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

944119 45

GTIN

4062406068554

Produktų klasė

9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Sukomplektuota spinta 30 × 11G.

**Permatomos dėžutės** iš skaidraus **ABS plastiko**, kad laikomi daiktai neapdulkėtų. Laikomi daiktai išimami permatomą dėžutę pavertus į priekį. Montavimo tikslais dėžutes galima išimti ir sudėti vieną į kitą.

**Komplektacija:**

permatomų dėžučių skaičius (B×T×H): 12 vnt. 80×63×70 mm; 15 vnt. 100×97×108 mm; 12 vnt. 128×128×133 mm; 6 vnt. 175×140×160 mm

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su permatomomis dėžutėmis.

**Spalva:**Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.****Pastaba:**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Svoris

72,5 kg

Aukštis	2000 mm
Plotis	750 mm
Gylis	275 mm
Plotis G	30
Gylis G	11
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	500 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kartotekinė spinta