

Garant**Diskinė freza su stebule Plotis ap = 5 mm, Ø D: 125Lmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218562 125L
GTIN	4045197707291
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Atsarginė dalis:

Nr. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. IP9**. Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
Pjovimo briaunos Ø D _c	125 mm
maksimalus pjovos gylis a _{e maks.}	29,7 mm
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
Iškyšos Ø d ₁	59 mm

efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	6
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	32 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	12
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1103
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219949
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP