


**Garant****Kompiuterio pultas, Tipas: M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

948040 M

GTIN

4062406194482

Produktų klasė

91C

**Aprašymas****Modelis:**

Tinka stacionariam ir nešiojamam kompiuteriui. Ekranu laikikliai kompiuteriams, kurių bazę sudaro VESA laikikliai, tvirtinti galima kairėje, dešinėje ir per vidurį. Vieta pasidėjimui gale (laisvasis dydis B x T: x220 mm) ir viena pakabinama lentyna (laisvasis dydis B x T: x300 mm). Konstrukcija su 4 valdomais ratukais, 2 iš jų su fiksumais Ø 125 mm.

**Spalva:**

Šviesiai pilka RAL 7035, atrama kojoms **visada** antracito pilkumo RAL 7016, **dažyta milteliniu būdu.**

**Rekomendacija:**

Segtuvams, kablių sistemoms ir be įrankių pakabinamoms lentynoms.

**Techninis aprašymas**

Pagrindo gylis

550 mm

Pagrindo plotis

750 mm

Svoris

17 kg

Aukštis	1400 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kompiuterio pultas

---

## Priedai

Lentynėlė kompiuterio pultui Tipas 1	948045 1
--------------------------------------	----------