

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stalčiumi ir varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, 36×16G,
Aukštis: 1250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

940101 1250

GTIN

4062406068677

Produktų klasė

9GI

Aprašymas**Modelis:**

Jrengta spinta 40×20G, su stalčiais 36×16G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyňa. **Niveliavimo cokolis** su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
ComfortClose	ne
Rankenos padėtis	viršuje
Plotis	1000 mm
Lentynų skaičius	2
Svoris	72 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Naud. aukštis	1095 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių skaičius	1
Gylis	500 mm
Aukštis	1250 mm
Gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	16
Plotis G	40
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Stalčių naudingasis plotis G	36
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×16
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×16G

Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 36X16	951885 36X16
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	940642 125
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	940642 300
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 1250 mm	940501 1250
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	940642 100
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	940642 200
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	940642 150
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	940642 75
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 40X20	951985 40X20
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 36X16	951910 36X16
Plokštė iš bambuko Matmenys G 40X20	951980 40X20

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 40	958146 40
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 36X16	951830 36X16