

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stalčiumi ir stiklinėmis varstomomis durimis, 36×16G,
Aukštis: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940103 750
GTIN	4062406068707
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 40×20G, su stalčiais 36×16G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių skaičius	1

Svoris	52 kg
Aukštis	750 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Naud. aukštis	595 mm
Plotis	1000 mm
Gylis	500 mm
Lentynų skaičius	1
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
ComfortClose	ne
Rankenos padėtis	viršuje
Stalčių naudingasis plotis G	36
Stalčių naudingasis gylis G	16
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Plotis G	40
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	36×16
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×16G
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940501 750/800
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 40X20	951985 40X20
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 36X16	951910 36X16
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	940642 200
Plokštė iš bambuko Matmenys G 40X20	951980 40X20
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 36X16	951830 36X16
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940511 750/800
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 40	958146 40
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	940642 125
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	940642 300
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	940642 150
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	940642 75
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
	951885 36X16

Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G
36X16

Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940590 40

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G
Stalčių aukštis 100 mm

940642 100